

## VATEK AUTOMATISK AVLUFTNINGSVENTIL

dubbelverkande



VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN

Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: [vatek@vateknik.com](mailto:vatek@vateknik.com)

Stockholm Tel/Fax 08-80 73 80

Uddevalla Tel/Fax 0524-217 15

Ystad Tel/Fax 0411-194 24

## Material:

- 1, 4, 6. **Hus, packningshållare, fixeringskil** av glasfiberförstärkt nylon
2. **Skruv** av rostfritt stål A4
3. **Rulltätning** av EPDM gummi
- 5, 7. **Utlopp, flottör** av polypropylene. Utlopp inv. gga G40
8. **O-ring** av NBR gummi
9. **Underdel** av glasfiberförstärkt nylon, utv. gga G50. Finns även som alternativ av mässing CZ 132 enligt BS 2874

## Användning:


För rent vatten, max 90°C  
PN 16

## Provning:

Hydraulisk test  
stängd: 1 x PN hög  
0,2 bar låg  
Öppen: 1,5 x PN


## Utluftningsarea:

Enkelverkande: 12 mm<sup>2</sup>  
Kinetisk: 804 mm<sup>2</sup>




## Enkelverkande

Avluftning




Tilluftning



## Kinetisk

Avluftning



## Underdel av nylon

RSK nr	Art nr	DN	gänga	A	B	Vikt
				mm	mm	kg
428 76 39	A701-050-409	50	G50 utv	180	209	1,1

## Underdel av mässing

RSK nr	Art nr	DN	gänga	A	B	Vikt
				mm	mm	kg
428 76 41	A701-050-419	50	G50 utv	180	209	2,2